


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lm-tl-1230-tg-avl-236962-stiebel-eltron-p-7648.html>



LTM TL 1230 TG-AVL - Stiebel Eltron

Cena brutto	258 zł
Cena netto	210 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	236962
Kod producenta	236962
Kod EAN	4059576101327

Opis produktu

LTM TL 1230 TG-AVL - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	236962
Nazwa z cennika	LTM TL 1230 TG-AVL
Nazwa producenta	LTM TL 1230 TG-AVL
EAN	4059576101327
Typ / zastosowanie	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	258,30 zł brutto / 210,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Nazwa z cennika producenta	LTM TL 1230 TG-AVL
Grupa cennika Stiebel	FE
Źródło zdjęcia	grafika wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym
PDF źródłowy zdjęcia	https://www.stiebel-eltron.de/services/productproxy/ste/de/de.product.pdf?productnr=236962
Wymiary wyodrębnionej grafiki	624 x 780 px
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Grafika i dokumentacja producenta pobrane z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON.

- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Stiebel Eltron - Dokumentacja serwisowa producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Osprzęt i akcesoria produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Dane techniczne produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron DE](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.