

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lm-tl-1230-ewm-abl-236995-stiebel-eltron-p-7649.html>



LTM TL 1230 EWM ABL - Stiebel Eltron

Cena brutto	2 454 zł
Cena netto	1 995 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	236995
Kod producenta	236995
Kod EAN	4059576102058

Opis produktu

LTM TL 1230 EWM ABL - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	236995
Nazwa z cennika	LTM TL 1230 EWM ABL
Nazwa producenta	LTM TL 1230 EWM ABL
EAN	4059576102058
Typ / zastosowanie	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	2 453,85 zł brutto / 1 995,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Nazwa z cennika producenta	LTM TL 1230 EWM ABL
Grupa cennika Stiebel	FE
Źródło zdjęcia	grafika wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym
PDF źródłowy zdjęcia	https://www.stiebel-eltron.de/services/productproxy/ste/de/de.product.pdf?productnr=236995
Wymiary wyodrębnionej grafiki	624 x 780 px
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Grafika i dokumentacja producenta pobrane z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON.

- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Stiebel Eltron - Osprzęt i akcesoria produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Dokumentacja serwisowa producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Dane techniczne produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron DE](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.